

VITO - خط الإنتاج:
- يوفر ما يصل إلى 50% من زيت القلي
- جودة أفضل لمنتجاتك المقليّة
- عبء عمل أقل حول القلاية



#vitofilter

تابعنا على

VITO AG • Germany هي علامة تجارية مسجلة للشركة

V 5.5

VITO AG المصنع
Eltastr.6, 78532 Tuttingen, Germany
Phone: +49 (0) 7461 / 96289-0
Fax: +49 (0) 7461 / 96289-12
info@vito.ag - www.vito.ag



VITO

شاهد في 150 دولة - يستخدم في أكثر من 50.000 مطبخ




أجهزة اختبار زيت القلي

قياس جودة الزيت يزيد من مدحراتك! قم بتغيير الزيت حسب الحاجة - ليس مبكرًا أبدًا، ولا متأخر أبدًا.



نطاق القلي الأمثل



مثال FT 440:



لاختبار الزيت مثال على أجهزة VITO



تتبهات	تسويق IP	بطارية	قراءات دقيقة	نطاق القياس C / ° F	قياس مدى TPM	الدقة	معامل
3-لون إشارة المرور-وظيفة	IP 67	ليثيوم 3 فولت (CR 2477)	TPM 2.0% ± 1 درجة مئوية / درجة فهرنهايت	50 + درجة مئوية ... 200 درجة مئوية 122 + درجة فهرنهايت ... 392 درجة فهرنهايت	0 ... 40% TPM	TPM 0.5% 0.1 درجة مئوية / فهرنهايت	FT 440 TPM % درجة مئوية / درجة فهرنهايت
3-لون إشارة المرور-وظيفة	IP 65	بطارية نوع AAA عدد ٢	TPM ± 2.0% 1.5 درجة مئوية / درجة فهرنهايت	40 + درجة مئوية ... 200 درجة مئوية 104 + درجة فهرنهايت ... 392 درجة فهرنهايت	0 ... 40 % TPM	TPM 0.5% 0.1 درجة مئوية / فهرنهايت	VITO oiltester TPM % درجة مئوية / درجة فهرنهايت





made
in
Germany



made
in
Germany



502 ملم
19.8 بوصة



تتبع استخدام VITO VL و VITO VM عن بُعد
وحماية استهلاك (الزمن وجود جهاز يدعم Wi-Fi)



VITO محمول

أفضل نظام تنقية لزيوت الضغط داخل الخزان في العالم

تاليفيل ويف تشارينغ



187 ملم
7.4 بوصة

116 ملم
4.6 بوصة

VITO VL

جميع القلا المخصصة للخدمة الشاقة للرواسب
المتوسطة إلى الثقيلة VITOconnect متكاملة

398 ملم
15.7 بوصة



191 ملم
7.5 بوصة

116 ملم
4.6 بوصة

VITO VM

مقالي من 1-4 حتى 20 لترًا / 37
رطلاً للرواسب الخفيفة إلى المتوسطة

356 ملم
14 بوصة



176 ملم
6.9 بوصة

116 ملم
4.6 بوصة

VITO 30

مقالي من 1-3 إلى 12 لترًا
22 / رطلاً

مصفي الجسيمات	المادة VITO	درجة حرارة	وزن	عمق الشفط	دورة العمل	امتصاص الجسيمات	كفاءة الترشيح	قوة الترشيح	
السيليولوز FDA-CFR 21	ستاتلس ستيل 1.4301	200 درجة مئوية كحد أقصى. 392 درجة فيرنهايت	14 كجم 6.3 - رطلاً	20 سم ~ 7.9 بوصة	4+5 تحقيق	جك 0.8 لطر 1.8	ما يصل إلى 5 مايكرومتر 200 بوصة	66 ما يصل إلى 30 لترًا / دقيقة رطلاً / دقيقة	VITO 30
السيليولوز FDA-CFR 21	ستاتلس ستيل 1.4301	200 درجة مئوية كحد أقصى. 392 درجة فيرنهايت	17 كجم 7.7 رطلاً	35 سم ~	4+5 تحقيق	جك 1.3 لطر 2.9	ما يصل إلى 5 مايكرومتر 200 بوصة	130 ما يصل إلى 60 لترًا / دقيقة رطل / دقيقة	VITO VM
السيليولوز FDA-CFR 21	ستاتلس ستيل 1.4301	200 درجة مئوية كحد أقصى. 392 درجة فيرنهايت	20.3 كجم 8.8 رطل	45 سم ~ 17.7 بوصة	4+5 تحقيق	جك 2.5 لطر 5.5	ما يصل إلى 5 مايكرومتر 200 بوصة	176 ما يصل إلى 100 لتر / دقيقة رطلاً / دقيقة	VITO VL

فيتو المتنقل

نظام الترشيح بالتفريغ الأكثر ابتكارًا في العالم!



VITO XM

فلتر الجسيمات	مادة التصنيع VITO	درجة الحرارة	الوزن	الوزن	سعة الضخ	كمية شفط الجسيمات	كفاءة الفلتر	قوة الفلتر
السييلولون FDA-CFR 21	ستنلس ستيل 1.4301	200 درجة مئوية كحد أقصى. 392 درجة فهرنهايت	55.8 كجم 123 / رطلاً	75 لترا 137 / رطلاً	35 لترا / دقيقة 77 رطلاً	10.7 هج / 23.6 لتر	5 ما يصل إلى مايكرومتر 200 بوصة	ما يصل إلى 30 لترا / دقيقة / 66 رطلاً / دقيقة


**VITO
XM**

قارئ البيانات
اقرأ استخدام

تأثير فيتو VITO

ماذا يفعل VITO؟

فلتر VITO المستخدمة يوميًا، تُزيل جزيئات الطعام والكربون من زيت القلي. سوف ينتج عن القلي بزيت نظيف ومفلتر مذاق أفضل ومنتج مقلي أفضل. يزيد عمر الزيت ويقل عبء العمل بسبب تغييرات أقل في الزيت وتنظيف المقلاة.



منتجات شركة VITO هي الحل

نظام تنقية زيوت القلي الأكثر ابتكارًا في العالم! ينظف نظام الفلاتر من VITO الزيت ويضمن لكم الجودة مع توفير يصل إلى 50%.



تنظيف بسيط VITO مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وبالتالي فهو آمن للغسل في غسالة الأطباق! اجزاء VITO تتناسب بسهولة مع أي غسالة أطباق



وفر حتى 50% ستوفر المال، الزيوت، العمالة، مساحة التخزين وتكاليف التسليم مع VITO!



يضمن لك VITO الجودة أن تعلق دائمًا بزيت نظيف مما يعني طعامًا مقلًا بجودة عالية



معالجة سهلة وآمنة احصل على زيت نظيف خلال 5 دقائق تقريباً. ضع VITO في القلاية في درجة حرارة الخدمة. اضغط على الزر وتكون قد انتهيت



وفر حتى 50% من زيوت
القلي



فلاتر وأجهزة اختبار
زيوت القلي